

SILVYN® AMG

SILVYN® AMG is een vernikkelde messing buisfitting die beschermingsklasse IP67 biedt



Temperatuurbestendig



Robuust



Mechanische weerstand

Voordelen

- Hoge treksterkte
- Voor hoge mechanische belasting
- Betere afdichting
- Gemakkelijk te demonteren
- 45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk

Toepassing

- In combinatie met bescherm slang:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
- HIPROJACKET
- Machinebouw
- Spoorwegtoepassingen

Opmaak

- PG-schroefdraad
- Zeskant kraag, recht/45° kniestuk/90° kniestuk
- Huls met schroefdraad
- Wartelmoer

Opmerking

SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 zonder UL/CSA goedkeuring

Laatste update (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AMG

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermsslant
Materiaal:	Materiaal: vernikkeld messing Afdichtring: polyamide O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 67
Temperatuurbereik:	-45°C tot +105°C

Opmerking

* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® AMG

Artikelnummer	Artikelbenaming	Anamet nummer	SW sleutelmaat mm	Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® AMG recht				
55503305	AMG 7	810.007.1	22	1/4"
55503306	AMG 9 / 1	810.009.1	26	5/16"
55503307	AMG 9 / 2	810.010.1	26	3/8"
55503308	AMG 11 / 1	810.012.1	26	5/16"
55503309	AMG 11 / 2	810.011.1	26	3/8"
55503310	AMG 13,5	810.013.1	26	3/8"
55503311	AMG 16	810.016.1	29	1/2"
55503312	AMG 21	810.021.1	35	3/4"
55503313	AMG 29	810.029.1	45	1"
55503314	AMG 36	810.036.1	54	1 1/4"
55503315	AMG 42	810.042.1	63	1 1/2"
55503316	AMG 48	810.048.1	77	2"
SILVYN® AMHW 45°				
55503317	AMHW 11 / 1	810.412.1	26	5/16"
55503318	AMHW 11 / 2	810.411.1	26	3/8"
55503319	AMHW 13,5	810.413.1	26	3/8"
55503320	AMHW 16	810.416.1	29	1/2"
55503321	AMHW 21	810.421.1	35	3/4"
55503322	AMHW 29	910.429.1	45	1"
55503323	AMHW 36	810.436.1	54	1 1/4"
55503324	AMHW 42	810.442.1	63	1 1/2"
55503325	AMHW 48	810.448.1	77	2"
SILVYN® AMW 90°				
55503326	AMW 11 / 1	810.912.1	26	5/16"
55503327	AMW 11 / 2	810.911.1	26	3/8"
55503328	AMW 13,5	810.913.1	26	3/8"
55503329	AMW 16	810.916.1	29	1/2"
55503330	AMW 21	810.921.1	35	3/4"
55503331	AMW 29	810.929.1	45	1"
55503332	AMW 36	910.936.1	54	1 1/4"
55503333	AMW 42	810.942.1	63	1 1/2"
55503334	AMW 48	810.948.1	77	2"

Laatste update (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenedux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16