

SILVYN® FDG/FDHW/FDW

SILVYN® FDG/FDHW/FDW - buisfitting van gegoten staal voor mechanische belasting



Robuust



Mechanische weerstand

Voordelen

- Hoge treksterkte
- Voor hoge mechanische belasting
- Betere afdichting
- Gemakkelijk te demonteren
- 45° kniestuk voor optimale montage

Toepassing

In combinatie met beschermsslant:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET
Machinebouw
Spoorwegtoepassingen

Opmaak

PG of NPT schroefdraad
Hexagonale kraag
Huls met schroefdraad
Wartelmoer

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermsslant

Laatste update (30.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FDG/FDHW/FDW

Materiaal:	Wartel: gietstaal met corrosiebestendig, verzinkt en verchroomd oppervlak. Afdichtring: PA Binnenmantel: staal
Veiligheidsklasse:	IP 67
Temperatuurbereik:	-45°C tot +105°C

Opmerking

* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® FDG/FDHW/FDW

Artikelnummer	Artikelbenaming	Typ T & B	SW sleutelmaat mm	Binnen ø	Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® FDG					
52004329	9	7360	23	10	5/16"
52004330	11	7361	24	11	3/8"
52004360	13,5	7362	24	11	3/8"
52004390	16	7363	30	14,5	1/2"
52004420	21	7364	36	20	3/4"
52004450	29	7365	46	25	1"
52004480	36	7366	55	33,5	1 1/4"
52004510	42	7367	60	38,5	1 1/2"
52004540	48	7368	80	49,5	2"
SILVYN® FDG NPT schroefdraad					
52021580	1/2"	5331	26	11	3/8"
52021560	1/2"	5332	32	14,5	1/2"
52021570	3/4"	5333	41	20	3/4"
52021590	1"	5334	46	25	1"
52021600	1 1/4"	5335	55	33,5	1 1/4"
52021610	1 1/2"	5336	65	38,5	1 1/2"
52021611	2"	5337	80	49,5	2"
SILVYN® FDHW 45° bocht					
52004560	11	7341	26	11	3/8"
52004590	13,5	7342	26	11	3/8"
52004620	16	7343	32	14,5	1/2"
52004650	21	7344	36	20	3/4"
52004680	29	7345	46	25	1"
52004710	36	7346	55	33,5	1 1/4"
52004770	48	7348	75	49,5	2"
SILVYN® FDHW 45° NPT schroefdraad					
52023290	1/2"	5341	28	11	3/8"
52021620	1/2"	5342	30	14,5	1/2"
52021630	3/4"	5343	41	20	3/4"
52021640	1"	5344	46	25	1"
52021650	1 1/4"	5345	55	33,5	1 1/4"
52021660	1 1/2"	5346	56	38,5	1 1/2"
52021661	2"	5347	75	49,5	2"

Laatste update (30.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® FDG/FDHW/FDW

Artikelnummer	Artikelbenaming	Typ T & B	SW sleutelmaat mm	Binnen ø	Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® FDW 90° bocht					
52004790	11	7351	25	12	3/8"
52004820	13,5	7352	25	14,5	3/8"
52004850	16	7353	30	14,5	1/2"
52004880	21	7354	36	20	3/4"
52004910	29	7355	46	25	1"
52004940	36	7356	55	33	1 1/4"
52004970	42	7357	60	39	1 1/2"
52005000	48	7358	75	50	2"
SILVYN® FDW 90° NPT schroefdraad					
52021670	1/2"	5351	28	11	3/8"
52021680	1/2"	5352	32	14,5	1/2□
52023440	3/4"	5353	36	20	3/4"
52021690	1"	5354	46	25	1"
52023830	1 1/4"	55	55	33,5	1 1/4"
52021710	1 1/2"	5356	60	38,5	1 1/2"
52021711	2"	5357	75	49,5	2"

Laatste update (30.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

 De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16