

## SILVYN® SAT

De schroefverbinding van vernikkeld messing beschermt de kabel schade garandeert een veilige verbinding dankzij de wartelmoer.



### Voordelen

Om beschadiging van de kabel te voorkomen

### Toepassing

In combinatie met bescherm slang

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Eindstuk bescherm slang

### Bijzonderheden

Betrouwbare verbinding dankzij de dopmoer

### Opmaak

Huls met schroefdraad

Wartelmoer

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbescherm slang

Materiaal:

Materiaal: vernikkeld messing

Veiligheidsklasse:

IP 54

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® SAT**

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm	Bevestigingsgat Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® LCC-2/LCCH-2
SILVYN® SAT				
61802350	SAT 10	13	5.6	10
61802351	SAT 12	17	8.5	13
61802352	SAT 16	20	11.5	16
61802353	SAT 20	24	15.3	20
61802354	SAT 25	29	19.100000000000001	25
61802355	SAT 32	38	26.2	32
61802356	SAT 40	48	34.200000000000003	40
61802357	SAT 50	58	44.8	50
61802358	SAT 63	70	54.5	63

Laatste update (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16