

SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA is een verbindingsflens uit één stuk speciaal ontworpen voor SILVYN® MAXI PA



Montagetijd



Robuust



Betrouwbaar

Voordelen

Scheurbestendige verbinding
Betrouwbare slanginvoer

Toepassing

In combinatie met bescherm slang
SILVYN® MAXI PA
Machinebouw
Bundelen en geleiden van kabels en draden

Opmaak

Flens uit één stuk met klapmechanisme, speciaal afgestemd op de SILVYN® MAXI PA. Door de speciale constructie kan de slang vooraf vergrendeld en gemonteerd worden, klaar voor aansluiting

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur:

Grijs (RAL 7001)

Laatste update (19.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFG-PA

Materiaal:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig PA6 Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 54 IP 66 met AFG-PA/AFW-PA afdichting
Temperatuurbereik:	-40°C tot +115°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® AFG-PA

Artikelnummer	Nominale afmeting	Stuks / VE
SILVYN® AFG-PA grijs		
55001080	70	1
55001081	95	1
SILVYN® AFG-PA zwart		
55001085	70	1
55001086	95	1

Laatste update (19.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16