

UNITRONIC® BUS IBS

INTERBUS kabels voor vaste installatie

Buskabel voor bediening op afstand + installatie. PUR buitenmantel, halogeenvrij, vlamvertragend, code voor identificatie van aders DIN 47100. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C

Info

IBS - INTERBUS



Engineering



Automation

Voordelen

INTERBUS CLUB certificering

Toepassing

Vaste installatie

Bijzonderheden

IBS-kabel - voor vaste installatie

Remote buskabel + installation remote buskabel

Maximale segmentlengte van de bus bij 500 kbit/s: 400 m.

Halogeenvrij

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

Volgens DIN EN 61158

Opmaak

Laatste update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS IBS

UNITRONIC®BUS IBS koperstreng, blank aderisolatie: PE koperen omvlechting buitenmantel: PVC, paars (RAL 4001)
UNITRONIC®BUS IBS P COMBI koperstreng, blank aderisolatie: PE koperen omvlechting buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)
UNITRONIC®BUS IBS Agelijk aan UNITRONIC® BUS IBS, echter met UL/CSA certificering

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
Mutuele capaciteit:	Flexible use: 10 x outer diameter
Maximale bedrijfsspanning:	(niet voor aandrijftoepassingen) 250 V
Geleiderweerstand:	(loop): max. 186 Ohm/km
Minimale buigradius:	Vaste installatie: 8 x buitendiameter
Testspanning:	Ader/ader: 1.500 V rms
Karakteristieke impedantie:	100 Ohm
Temperatuurbereik:	Vaste installatie: -30°C tot +80°C Flexibel: -5°C tot +70°C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring \leq 30 kg of \leq 250 m, anders op haspel

Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).

INTERBUS is een geregistreerd handelsmerk van Phoenix Contact GmbH & Co.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

UNITRONIC® BUS IBS

Artikelnummer	Kabeltype	Artikelbenaming	Aantal paren en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter in [mm]	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
Vaste installatie						
2170206	Remote buskabel (RBC)	UNITRONIC®BUS IBSkoperstreng, blank aderisolatie: PE koperen omvlechting buitenmantel: PVC, paars (RAL 4001)	3 x 2 x 0.22	7,2	37	72
2170208	Installation remote buskabel (NBC)	UNITRONIC®BUS IBS P COMBIkoperstreng, blank aderisolatie: PE koperen omvlechting buitenmantel: PUR, paars (RAL 4001)	3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0	7,9	60	85
Voor vaste installatie - UL/CSA CMX certificering						
2170209	Remote buskabel (RBC)	UNITRONIC® BUS IBS A	3 x 2 x 0.22	7,2	37	72

Laatste update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16