

AS-Interface Modules (IP30)

Compacte en volledig industriële AS-Interface I/O module voor montage in schakelkast (IP30), diagnose led, metalen behuizing met DIN rail montage

Info

Voor industriële toepassingen
DIN-rail montage



Benodigde ruimte



Lichtgewicht



Groot klembereik



Automation

Voordelen

Gestandaardiseerde interfaces
Voor gedecentraliseerde automatisering
Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
Easy to install
Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

Toepassing

Automatisering
Machinebouw
Installatietechniek
Gereedschapshop
Automobielsector

Laatste update (15.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

AS-Interface Modules (IP30)

Bijzonderheden

AS-Interface slave-module

Integratie van veldbusactivering en
ingang-/uitgangsniveau

Metalen behuizing

Verbinding via optionele klemmen met schroefverbinding of verende klemmen

Digitale in- en uitgangen voor aansluiten van sensors/actuators

LED's voor voor diagnostische en
statusinformatie

Kortsluit- en overspanningsbeveiliging

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001599 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Veldbus, decentr. periferie - digitale I/O module
Veldbus:	AS-Interface
Afmetingen B x H x D (mm):	105 mm x 22,5 mm x 85 mm
Aansluiting:	Schroefverbinding of klemveertechniek
Montage:	DIN-rail (35 mm)
Veiligheidsklasse:	IP30
Veiligheidsklasse:	II
Omgevingstemperatuur:	-25°C tot +60°C
Temperatuur (opslag/transport):	-40°C tot +85°C
Toegestane vochtigheid (opslag/transport):	max. 95 % (geen condensatie)
Voedingsspanning:	26,5 V DC naar 31,6 V DC

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Aansluitklemmen zijn niet inbegrepen maar kunnen als accessoire worden aangekocht.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Andere AS-Interface modules zijn op aanvraag leverbaar

Voor de UNITRONIC® veldbustype code, zie tabel T6

AS-Interface Modules (IP30)

Artikelnummer	Artikelbenaming	Verbindingssystemen (sensor/actuator)	Aantal ingangen	Aantal uitgangen	Slave type	Master specificaties
4 ingangen, 4 uitgangen (230 VAC/3A relais met wisselcontacten)						
22260807	AB-ASI-DI4DOR4-3A	2, 3-dradig	4	4	Single-Slave	>= 3.0
4 ingangen, 4 uitgangen 2A						
22260808	AB-ASI-DI4DO4-2A	2, 3-dradig	4	4	Single-Slave	>= 3.0
8 ingangen, 8 uitgangen 2A						
22260809	AB-ASI-DI8DO8-2A	2, 3-dradig	8	8	Single-Slave	>= 3.0

Laatste update (15.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16