

## K29 krimptang

K29 Krimptang voor adereindhulzen tot 95 mm<sup>2</sup>



### Toepassing

Krimptang voor zeer grote adereindhulzen van 50-95mm<sup>2</sup>  
Voor het krimpen van ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen

### Bijzonderheden

3 krimpmatrijzen met zij-invoer: 50, 70 en 95mm<sup>2</sup>

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang

kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking:

Krimpprofiel: Trapeziumvorm

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

## K29 krimptang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Voor mm <sup>2</sup>	Krimpprofiel	Gewicht (kg)	Lengte in mm
62120192	K29	50 - 95	trapeziumvorm	0,8	335

Laatste update (02.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16