

WT-AH 2560 G-Krimpbekken

WT-AH 2560 G krimpinzetstuk voor WT krimpgereedschap



Toepassing

Krimpbekken voor WT krimpsysteem

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde eindhulzen van de geleider 0,25 - 6 mm²

Bijzonderheden

Krimpprofiel: Trapeziumvorm

Opmaak

Doorsnedegebied

0,25 - 1,5 mm²

0,5 - 2,5 mm²

0,75 - 4,0 mm²

1,0 - 6,0 mm²

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Inzetstuk voor krimpgereedschap
kabelschoenen, kabeleindhulzen, schermverbinding

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

WT-AH 2560 G-Krimpbekken

Artikelnummer	Artikelbenaming	Geschikt voor:	Voor mm ²	Krimpprofiel	Stuks / VE
61743993	WT-AH 2560 G	geïsol. + niet-geïsol. adereindhulzen	0.25 - 6	trapeziumvorm	1

Laatste update (19.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16