

## ÖLFLEX® SMART 108

Rendabele VDE-geregistreerde PVC stuurstroomkabel


ÖLFLEX® SMART 108 - VDE-geregistreerde PVC stuurstroomkabel, flexibel en genummerd voor diverse toepassingen, 300/500V, ook voor YSLY of YY

### Info

CPR: Artikelnummer-selectie onder [www.lappbenelux.com/cpr](http://www.lappbenelux.com/cpr)

VDE geregistreerd

Alleen beschikbaar in standaardlengtes en standaardverpakkingen



Goede chemische bestendigheid

### Voordelen

SMART: uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

Kostenefficiënte PVC stuurstroomkabel

### Toepassing

Voor vaste installatie en incidenteel buigen

In droge of vochtige ruimtes onderworpen aan gemiddelde mechanische belasting

Meest voorkomende aderdoorsneden zijn leverbaar; voor andere maatvoering zie ÖLFLEX® CLASSIC 110

Standaardlengtes en -verpakkingen leverbaar zoals hieronder vermeld

### Bijzonderheden

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Goede chemische bestendigheid, zie tabel T1 in de catalogus

Oliebestendigheid: zie datasheet

### Normreferentie en keurmerken

VDE-reg. nr. 8639

## ÖLFLEX® SMART 108

### Opmaak

Fijndradige litzen van blank koper  
PVC isolatie, T12  
Buitenmantel met twee PVC-lagen, TM2; buitenkant zilvergrijs

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel
Geleideridentificatie:	Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1
Geleideropmaak:	Fijndradig volgens DIN EN 60228 (VDE 0295), klasse 5 / IEC 60228 klasse 5
Minimale buigradius:	Incidentele buiging: 15 x buitendiameter Vaste installatie: 4 x buitendiameter
Nominale spanning:	$U_0/U$ : 300/500 V
Testspanning:	4000 V
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik:	Incidentele buiging: -5°C tot +70°C Vaste installatie: -40°C tot +80°C

### Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Standaardverpakking: ring = RG, drum (haspel) = DR

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**ÖLFLEX® SMART 108**

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter [mm]	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
17520099	2 X 0.5	4.8	9,6	35
10030099	3 G 0.5	5.1	14,4	42
17530099	3 X 0.5	5.1	14,4	42
10040099	4 G 0.5	5.7	19,2	54
17540099	4 X 0.5	5.7	19,2	54
10050099	5 G 0.5	6.2	24	63
10070099	7 G 0.5	6.7	33,6	81
18020099	2 X 0.75	5.4	14,4	45
11030099	3 G 0.75	5.7	21,6	55
18030099	3 X 0.75	5.7	21,6	55
11040099	4 G 0.75	6.2	28,8	66
18040099	4 X 0.75	6.2	28,8	66
11050099	5 G 0.75	6.7	36	79
11070099	7 G 0.75	7.3	50	101
18520099	2 X 1.0	5.7	19,2	53
12030099	3 G 1.0	6	28,8	65
12040099	4 G 1.0	6.5	38,4	79
12050099	5 G 1.0	7.1	48	94
12070099	7 G 1.0	8	67	126
19020099	2 X 1.5	6.3	29	68
13030099	3 G 1.5	6.7	43	84
13040099	4 G 1.5	7.2	58	104
13050099	5 G 1.5	8.1	72	128
13070099	7 G 1.5	8.9	101	166
19520099	2 X 2.5	7.5	48	101
14030099	3 G 2.5	8.1	72	132
14040099	4 G 2.5	8.9	96	163
14050099	5 G 2.5	10	120	200
14070099	7 G 2.5	11.1	168	267

Laatste update (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16