

ÖLFLEX® SF

Flexibele H05VV-F kabel

ÖLFLEX® SF - H05VV-F geharmoniseerde PVC stroomkabel, uiterst flexibel en kleurcodeerd voor diverse toepassingen, speciaal voor handapparatuur, U_0/U : 300/500V

Info

Flexibele kabel voor handgereedschap
Ozonbestendig volgens EN 50396



Voordelen

Hoge acceptatie in Europa vanwege harmonisatie

Toepassing

Zeer geschikt voor huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap
H05VV-F kabeltypes mogen niet in commerciële gebouwen worden gebruikt, uitgezonderd in kantoren.
Niet voor permanent gebruik buiten

Bijzonderheden

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Zeer flexibel bij lage temperaturen
Ontwerp en geometrie in overeenstemming met harmonisatiedocument
Ozonbestendig volgens EN 50396

Normreferentie en keurmerken

H05VV-F vlg. EN 50525-2-11,
vanaf 6 aders: gebaseerd op EN 50525-2-11

Opmaak

Extra fijne onvertinde litzen met een individuele diameter van 0,07 mm
PVC aderisolatie, bestand tegen lage temperaturen
PVC ommanteling, koudeflexibel oranje (soortgelijk aan RAL 2003)

Laatste update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SF

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel
Geleideridentificatie:	Kleuren volgens VDE 0293-308, zie tabel T9 Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers
Geleideropmaak:	Extra-fijne draad (diameter van elk draadje is 0,07 mm)
Minimale buigradius:	Incidentele buiging: 10 x buitendiameter Vaste installatie: 4 x buitendiameter
Nominale spanning:	U ₀ /U: 300/500 V
Testspanning:	3000 V
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik:	Bewogen: -15 °C tot +60 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel

Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

ÖLFLEX® SF

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter in [mm]	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
ÖLFLEX® SF				
0027590	2 X 0.75	6.4	14,9	50
0027591	3 G 0.75	7	22,3	60
00275923	4 G 0.75	7.7	29,7	73
00275933	5 G 0.75	8.7	37,1	88
0027594	7 G 0.75	10.4	51,5	109
0027600	2 X 1.0	6.8	20,1	74
0027601	3 G 1.0	7.4	30,2	87
00276033	5 G 1.0	9.2	50,8	130
0027701	3 G 1.5	8.7	44,8	116
00277023	4 G 1.5	9.9	61	166
00277033	5 G 1.5	11.1	72	184

Laatste update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16