

## H07V2-K

Geharmoniseerd montagesnoer

Uitstekend geschikt om aan de strengere thermische eisen van de nieuwe standaard IEC-EN-(NBN NEN) 61439 te voldoen

### Info

Temperatuurbereik tot 90 °C



### Voordelen

Het <HAR> keurmerk garandeert de opmaak volgens geharmoniseerde Europese specificaties en de toepasbaarheid binnen CENELEC

Uitstekend geschikt om aan de strengere thermische eisen van de nieuwe standaard IEC-EN-(NBN NEN) 61439 te voldoen

### Toepassing

Laagspanning schakel- en verdeelapparatuur

Interne bekabeling van apparatuur

Beschermde installatie in buis en bekabelingschachten, evenals in installatie en montage

Bedrading in professionele verlichtingsapparatuur

### Bijzonderheden

Vlambestendig conform IEC 60332-1-2

### Normreferentie en keurmerken

EN 50525-2-31

### Opmaak

Onvertinde flexibele koperdraad, klasse 5

Aderisolatie: Volledig gekleurd gebaseerd op PVC, 90 °C, TI3 kwaliteit

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

## H07V2-K

Geleideropmaak:	Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5
Minimale buigradius:	4x buitendiameter
Nominale spanning:	$U_0/U$ : 450/750 V
Testspanning:	2500 V
Temperatuurbereik:	-10 °C tot +90 °C bedrijfstemperatuur Minimale installatietemperatuur: 5 °C

### Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

## H07V2-K

Artikelnummer	Kleur	Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter [mm]	m/ring	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
4519001	groen/geel	1,5	3,4	100	14,4	22
4519002	groen/geel	2,5	4,1	100	24	31
4519003	groen/geel	4	4,8	100	38,4	45
4519004	groen/geel	6	5,3	100	57,6	65
4519005	groen/geel	10	6,8	100	96	109
4519006	groen/geel	16	8,1	100	153,6	163
4519007	groen/geel	25	10,2	100	240	251
4519008	groen/geel	35	11,7	50	336	350
45190010	groen/geel	70	16	-	672	776
45190011	groen/geel	95	18,2	-	912	1031
4519011	zwart	1,5	3,4	100	14,4	22
4519012	zwart	2,5	4,1	100	24	31
4519013	zwart	4	4,8	100	38,4	45
4519014	zwart	6	5,3	100	57,6	65
4519015	zwart	10	6,8	100	96	109
4519016	zwart	16	8,1	100	153,6	163
4519017	zwart	25	10,2	100	240	251
4519018	zwart	35	11,7	50	336	350
4519019	zwart	50	13,9	-	480	559
45190110	zwart	70	16	-	672	776
45190111	zwart	95	18,2	-	912	1031
4519021	blauw	1,5	3,4	100	14,4	22
4519022	blauw	2,5	4,1	100	24	31
4519023	blauw	4	4,8	100	38,4	45
4519024	blauw	6	5,3	100	57,6	65
4519025	blauw	10	6,8	100	96	109
4519026	blauw	16	8,1	100	153,6	163
4519027	blauw	25	10,2	100	240	251
4519028	blauw	35	11,7	50	336	350
4519029	blauw	50	13,9	-	480	559
4519141	donkerblauw	1,5	3,4	100	14,4	22
4519142	donkerblauw	2,5	4,1	100	24	31
4519143	donkerblauw	4	4,8	100	38,4	45
4519144	donkerblauw	6	5,3	100	57,6	65
4519145	donkerblauw	10	6,8	100	96	109

Laatste update (10.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07V2-K

Artikelnummer	Kleur	Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter [mm]	m/ring	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
4519146	donkerblauw	16	8,1	100	153,6	163
4519031	bruin	1,5	3,4	100	14,4	22
4519032	bruin	2,5	4,1	100	24	31
4519033	bruin	4	4,8	100	38,4	45
4519034	bruin	6	5,3	100	57,6	65
4519035	bruin	10	6,8	100	96	109
4519036	bruin	16	8,1	100	153,6	163
4519111	geel	1,5	3,4	100	14,4	22
4519112	geel	2,5	4,1	100	24	31
4519113	geel	4	4,8	100	38,4	45
4519114	geel	6	5,3	100	57,6	65
4519121	groen	1,5	3,4	100	14,4	22
4519122	groen	2,5	4,1	100	24	31
4519071	violet	1,5	3,4	100	14,4	22
4519072	violet	2,5	4,1	100	24	31
4519091	oranje	1,5	3,4	100	14,4	22
4519092	oranje	2,5	4,1	100	24	31
4519093	oranje	4	4,8	100	38,4	45
4519094	oranje	6	5,3	100	57,6	65
4519095	oranje	10	6,8	100	96	109
4519096	oranje	16	8,1	100	153,6	163
4519041	Rood	1,5	3,4	100	14,4	22
4519042	Rood	2,5	4,1	100	24	31
4519043	Rood	4	4,8	100	38,4	45
4519044	Rood	6	5,3	100	57,6	65
4519045	Rood	10	6,8	100	96	109
4519046	Rood	16	8,1	100	153,6	163
4519047	Rood	25	10,2	100	240	251
4519048	Rood	35	11,7	50	336	350
4519051	Wit	1,5	3,4	100	14,4	22
4519052	Wit	2,5	4,1	100	24	31
4519053	Wit	4	4,8	100	38,4	45
4519054	Wit	6	5,3	100	57,6	65
4519061	grijs	1,5	3,4	100	14,4	22
4519062	grijs	2,5	4,1	100	24	31

Laatste update (10.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**H07V2-K**

Artikelnummer	Kleur	Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter [mm]	m/ring	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
4519063	grijs	4	4,8	100	38,4	45
4519064	grijs	6	5,3	100	57,6	65
4519065	grijs	10	6,8	100	96	109
4519066	grijs	16	8,1	100	153,6	163
4519081	roze	1,5	3,4	100	14,4	22
4519009	groen/geel	50	13,9	-	480	559

Laatste update (10.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16