

## ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Lenze (PVC)

Servokabelbomen volgens LENZE®, opgespannen en gekeurd



Engineering



Mechanische weerstand



Betrouwbaar



Connector met standaard behuizing



Waterdicht

### Voordelen

Regionaal geproduceerd, wereldwijd verkrijgbaar  
Lapp kwaliteitsstandaarden

### Toepassing

Voedselverwerking en verpakkingsmachines  
Houtverwerkingsmachines  
Max. rijweg 10m.  
Voor statische en dynamische toepassingen  
Ketting toepassingen

### Bijzonderheden

Core Line voor lichte belasting in kabelrupsen  
Nieuwe PVC servokabel, afgeschermd  
Innovatief connectoren-concept

**ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Lenze (PVC)****Technische data**

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Geleideridentificatie:	Voedingsaders: gekleurd met wit bedrukt bruin met wit bedrukt: V/L2zwart met wit bedrukt: U/L1/C/L+ Grijs met wit bedrukt: W/L3/D/L-GN/GE veiligheidsgeleiderStuurstroomaders: WS; SW
Geleideropmaak:	Fijnradig volgens IEC 60228 klasse 5
Minimale buigradius:	Ketting toepassing: 7,5 x kabeldiameter Vast geïnstalleerd: 4x kabeldiameter
Nominale spanning:	Voedingsdraden en sturingsaders: IEC U <sub>0</sub> /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Testspanning:	Ader/Ader: 4 kV Ader/Afscherming: 4 kV
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
Temperatuurbereik:	Ketting toepassingen: -5 °C tot +70 °C (UL: +80 °C) Vaste installatie -40 °C tot +80 °C
Wisselende buigcycli:	5 mln. buigcycli

**Opmerking**

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

De onderdeelbenamingen (EWLM\_, EWLR\_, EWLE\_, EWLL\_, EYL und EYP) zijn geregistreerde handelsmerken van Lenze® AG en zijn slechts vermeld met de bedoeling om te vergelijken. DESINA® is een geregistreerd handelsmerk van de German Machine Tool Builders' Association.

Artikelnummers verwijzen naar originele Lapp-producten.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Meer artikelen en lengtes online <https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/>

Buigradius in de ketting: Encoder-kabels 15x kabeldiameter

**ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Lenze (PVC)**

Artikelnummer	Lengte in m	Buitenafmetingen (mm)	LENZE®-productbenaming	Vast	Kabeldoorsnede	Andere afmetingen	VE
5450000268	10.0	12,2	EYP-0003-A-1000-M04-A00	-	4G1,5+(2x1,0)	-	-
5450000269	10.0	12,2	EYP-0004-A-1000-M04-A00	-	4G1,5+(2x1,0)	-	-
<b>Servokabels</b>							
74320320	10	-	EWLM-010GM-015	•	4 G 1,5+(2x0,5)	Andere lengtes leverbaar	1
5450000270	10.0	13,7	EYP-0005-A-1000-M04-A00	-	4G2,5+(2x1,0)	-	-
74320499	10	-	EWLM-010GM-025	•	4 G 2,5+(2x0,5)	Andere lengtes leverbaar	1
5450000271	10.0	12,2	EYP-0003-A-1000-M01-A00	•	4G1,5+(2x1,0)	-	-
74321272	10	-	EWLM-010GMS-015	-	4 G 1,5+(2x0,5)	Andere lengtes leverbaar	1
74321426	10	-	EWLM-010GMS-025	-	4 G 2,5+(2x0,5)	Andere lengtes leverbaar	1
70415002	10	-	EYP-0003-A-0100-M01-A00	•	4 G 1.5	Andere lengtes leverbaar	1
<b>Ventilatorkabels</b>							
74322480	10	-	EWLL-010GM	•	5 G 0.5	Andere lengtes leverbaar	1
74322629	10	-	EWLL-010GMS	-	5 G 0.5	Andere lengtes leverbaar	1
70415001	10	-	EYL-0001-V-0100L02-J02	-	5 G 0.75	Andere lengtes leverbaar	1
<b>Resolverkabels</b>							
74320540	10	-	EWLR-010GM-T	•	3x (2x0,14) + 1x (2x0,5)	Andere lengtes leverbaar	1
74323073	10	-	EWLR-010GMS-T	-	3x (2x0,14) + 1x (2x0,5)	Andere lengtes leverbaar	1
70415005	10	-	EYF-0020-A-0100-F01-S04	-	3x (2x0,14) + 3x 0,14	Andere lengtes leverbaar	1
<b>Encoder-kabels</b>							
74323522	10	-	EWLE-010GM-T	•	4x (2x0,14) + 1x (2x1,0)	Andere lengtes leverbaar	1
74323672	10	-	EWLE-010GMS-T	-	4x (2x0,14) + 1x (2x1,0)	Andere lengtes leverbaar	1

Laatste update (19.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**ÖLFLEX® SERVO Core Line conform Lenze (PVC)**

Artikelnummer	Lengte in m	Buitenafmetingen (mm)	LENZE®-productbenaming	Vast	Kabeldoorsnede	Andere afmetingen	VE
5440000008		-	-	-	-	-	-
5440000009		-	-	-	-	-	-
5440000007		-	-	-	-	-	-
5440000006		-	-	-	-	-	-
5440000010		-	-	-	-	-	-

Laatste update (19.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16