

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F-netsnoer*

PVC aansluitkabel voor elektrische apparaten

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F netaansluitkabel, PVC, 3G0,75, 1e einde haakse aardingsplug met dubbel aardingscontact/2e einde IEC koppelstuk of ontmanteld

Info

Andere kleuren en ontwerpen zijn leverbaar op aanvraag



Toepassing

Elektrische apparaten

Bijzonderheden

Voor bijkomende informatie over internationale stekkers, bezoek onze kabelconfiguratie-assistent op www.lappkabel.de. Naast de beperkingen van toepassingsmogelijkheden waarop gelet moet worden volgens de toepassingsnorm EN 50565-2 voor deze PVC kabel H03VV-F, verminderen de kleuren die afwijken van zwart aanzienlijk de UV-bestendigheid van de buitenmantel. Hierop moet dus ook gelet worden voor de bruikbaarheid buitenshuis van de volledig afgewerkte kabel.

Opmaak

1ste stuk: gegoten stekker met dubbel aardingscontact

Andere einde: 30 mm ontmanteld, met adereindhulzen

Anderzijds, op aanvraag beschikbaar: 1ste uiteinde met gegoten haakse aardingsstekker met dubbel geaard contact, 2de uiteinde met gegoten rechte IEC-koppeling (zie afbeelding)

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Classificatie: EC001576

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Stroomkabel

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: Netaansluitkabel

Geleideridentificatie:

HD 308/VDE 0293-308: 3-aderig met beschermende geleider

Geleideropmaak:

Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Nominale spanning:

U0: 250 V AC

Laatste update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F-netsnoer*

Testspanning:	2000 V
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Gelieve rekening te houden met de veiligheidsinformatie volgens DIN VDE 0620-1, stekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik en gelijkwaardige toepassingen - Deel 1: algemene vereisten, bijlage E: "Uitsluitend te installeren door personen met relevante kennis van en ervaring met elektrotechniek!"

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F-netsnoer*

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Kleur	Buitendiameter in [mm]	Lengte in m	Kopergewicht kg/1.000 stuks
1ste stuk met gegoten haakse aardingsstekker met dubbel geaard contact 2de stuk: 30 mm ontmanteld, met adereindhulzen					
70261130	3 G 0.75	zwart	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261131	3 G 0.75	zwart	5.4 - 6.8	2	43,2
70261132	3 G 0.75	zwart	5.4 - 6.8	3	64,8
70261136	3 G 0.75	grijs	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261137	3 G 0.75	grijs	5.4 - 6.8	2	43,2
70261133	3 G 0.75	wit	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261134	3 G 0.75	wit	5.4 - 6.8	2	43,2
70261135	3 G 0.75	wit	5.4 - 6.8	3	64,8

Laatste update (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16