

SILVYN® EF

SILVYN® EF is een vloeistofdichte slang met aaneensluitend profiel en een grijze PVC ommanteling



Waterdicht



Temperatuurbestendig



Robuust



Mechanische weerstand

Voordelen

Beschermt tegen vloeistoffen
Hoge treksterkte
Robuust
Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
Extra flexibel

Toepassing

Machinebouw
Installatietechniek
Transformatorbouw
Spoorwegtoepassingen
Papierindustrie

Opmaak

Spiraalvormig gewonden zwaar metalen bescherm slang
Kunststof buitenmantel

Opmerking

Laatste update (02.08.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EF

VE = 10m (op aanvraag)

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-ID : EC001179 ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermsslant
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermsslant
Op aanvraag::	Grotere lengtes dan 10m coils op aanvraag
Geleverde kleur:	Grijs
Materiaal:	Gegalvaniseerd staal met PVC-mantel
Temperatuurbereik:	-25°C tot +70°C kortstondig: tot max. +90°C

Opmerking

* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® EF

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	VE ring (m)
SILVYN® EF				
61722240	5/16"	10.1 x 14.4	65	50
61712470	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712480	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712490	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712500	1"	26.5 x 33.1	170	30
61712510	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712520	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712530	2"	51.6 x 59.9	300	15

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16