

SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M is een vernikkelde messing buisfitting die een beschermingsklasse tot IP66/67/68/69 biedt



Robuust



Optimale trekcontlasting



Oliebestendig



Mechanische weerstand



Maximale bescherming tegen vibratie



Corrosiebestendig

Voordelen

Hoge treksterkte
Bescherming tegen trillingen
Hoge afdichtingseigenschappen

Toepassing

In combinatie met bescherm slang:
SILVYN®LTP
Toepassingen met een hoge mechanische belasting
In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn

Opmaak

Metrische schroefdraad
Zeskant kraag met torsie-element

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPS-M

Huls met schroefdraad
Wartelmoer

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermsslant
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermsslant-schroefverbinding
Materiaal:	Materiaal: vernikkeld messing Afdichtring: PA compressie-afdichting
Veiligheidsklasse:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Temperatuurbereik:	-50°C tot +135°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® LTPS-M

Artikelnummer	Metrische maat	SW sleutelmaat mm	Schroefdraad lengte mm	Geschikt voor SILVYN® LTP	Stuks / VE
SILVYN® LTPS-M					
55510600	16 x 1.5/1	20.0	10	12	10
55510610	16 x 1.5/2	24.0	10	16	10
55510620	20 x 1.5/1	24.0	10	16	10
55510630	20 x 1.5/2	26.0	10	20	10
55510640	25 x 1.5	33.0	12	25	10
55510650	32 x 1.5	40.0	13	32	2

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16