

## SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M is een gedraaide, vernikkelde messing buisfitting met IP65 bescherming door het geïntegreerde drukafdichting



Robuust



Oliebestendig



Maximale bescherming tegen vibratie



Corrosiebestendig

### Voordelen

Hoge treksterkte  
Bescherming tegen trillingen  
Betere afdichting

### Toepassing

In combinatie met beschermingslang:  
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2  
Toepassingen met een hoge mechanische belasting  
In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn

### Opmaak

Metrische schroefdraad  
Zeskant kraag met torsie-element  
Huls met schroefdraad  
Wartelmoer

### Technische data

Laatste update (27.07.2019)  
©2019 Lapp Group - all rights reserved.  
Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>  
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® LCS-M**

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Materiaal:	Materiaal: vernikkeld messing Afdichtring: PA compressie-afdichting
Veiligheidsklasse:	IP 65
Temperatuurbereik:	-50°C tot +135°C

**Opmerking**

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® LCS-M**

Artikelnummer	Metrische maat	SW 1/2 mm	Totale lengte mm	Schroefdraad lengte mm	Geschikt voor SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Stuks / VE
SILVYN® LCS-M						
55503470	16 x 1.5/1	20 / 22	39	10	12	10
55503471	16 x 1.5/2	24 / 26	40,9	10	16	10
55503472	20 x 1.5/1	24 / 26	41	10	16	10
55503473	20 x 1.5/2	26 / 29	41,8	10	20	10
55503474	25 x 1.5	33 / 35	50,7	12	25	10
55503475	32 x 1.5	40 / 42	56,9	13	32	2

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16