

## SILVYN® FCE-LFH

Aaneengesloten metalen buis met polyolefine mantel met dunne wand

SILVYN® FCE-LFH - is een spiraalvormige metalen buis met gekoppeld profiel en polyolefine mantel met laag brandgevaar

### Info

Hazard Level: HL 3



Waterdicht



UV-bestendig



Betrouwbaar



Benodigde ruimte



Halogeenvrij



Rail



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Vlamvertragend



### Voordelen

Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-LFH

waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis  
Vloeistofdicht

### Toepassing

Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden

Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur

### Bijzonderheden

UV-bestendig

Halogeenvrij en vlamvertragend

Hoge mechanische en chemische bestendigheid

### Opmaak

Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel

Buitenmantel: halogeenvrije, thermoplastische polyolefine samenstelling

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-ID : EC001179 ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen bescherm slang
Certificeringen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Geleverde kleur:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Metaal met polyolefine ommanteling
Temperatuurbereik:	-25°C tot +80°C kortstondig: tot max. +100°C

### Opmerking

\* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® FCE-LFH**

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	VE ring (m)
61814717	12	10.0 x 14.0	50	25
61814718	16	13.0 x 17.0	60	25
61814719	20	17.0 x 21.5	80	25
61814720	25	21.2 x 26.0	100	25
61814721	32	28.1 x 34.0	125	25
61814722	40	37.7 x 45.0	160	10
61814723	50	48.4 x 56.0	190	10

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16