

## SILVYN® FCE-M

Vernikkelde messingkoppeling met ruimtebesparende afmetingen in verschillende ontwerpen

### Info

Ruimtebesparend door compacte afmetingen.



### Voordelen

Hoge mechanische belastbaarheid  
Hoge treksterkte  
Ruimtebesparende toepassing  
Corrosiebestendig

### Toepassing

In combinatie met beschermsslant:  
SILVYN® FCE-V0  
SILVYN® FCE-LFH

### Opmaak

Metrische schroefdraad  
Hexagonale kraag  
Huls met schroefdraad  
Wartelmoer

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermsslant

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermsslant-schroefverbinding

Materiaal:

**SILVYN®**  
**FCE COMPACT**  
Metalen onderdelen: vernikkelde messing  
Afdichtingen: NBR  
**SILVYN®**

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-M

### FCE-F, FCE-S

Vrnikkelde messing

Veiligheidsklasse:

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Temperatuurbereik:

SILVYN® FCE COMPACT: -45°C tot +105°C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55°C tot +260°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® FCE-M**

Artikelnummer	Metrische maat	Geschikt voor SILVYN® FCE	Stuks / VE
<b>SILVYN® FCE COMPACT M</b>			
55503624	12 x 1.5	13	10
55503625	16 x 1.5	16	10
55503626	20 x 1.5	16	10
55503627	20 x 1.5	20	10
55503628	25 x 1.5	25	5
61803855	32 x 1.5	32	5
61803856	40 x 1.5	40	2
<b>SILVYN® FCE COMPACT 90° M</b>			
61803860	16 x 1.5	16	10
61803861	20 x 1.5	16	10
61803862	20 x 1.5	20	10
61803863	25 x 1.5	25	5
61803864	32 x 1.5	32	5
<b>SILVYN® FCE-F M</b>			
55503600	10 x 1.0	10	10
55503601	12 x 1.5	10	10
55503602	12 x 1.5	13	10
55503603	16 x 1.5	13	10
55503604	16 x 1.5	16	10
55503605	20 x 1.5	16	10
55503606	20 x 1.5	20	10
55503607	25 x 1.5	25	5
55503608	32 x 1.5	32	5
55503609	40 x 1.5	40	2
55503610	50 x 1.5	50	2
55503611	63 x 1.5	50	2
<b>SILVYN® FCE-S M</b>			
55503612	10 x 1.0	10	10
55503613	12 x 1.5	10	10
55503614	12 x 1.5	13	10
55503615	16 x 1.5	13	10
55503616	16 x 1.5	16	10
55503617	20 x 1.5	16	10
55503618	20 x 1.5	20	10

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® FCE-M**

Artikelnummer	Metrische maat	Geschikt voor SILVYN® FCE	Stuks / VE
55503619	25 x 1.5	25	5
55503620	32 x 1.5	32	5
55503621	40 x 1.5	40	2
55503622	50 x 1.5	50	2
55503623	63 x 1.5	50	2

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-M

