

SILVYN® HFX-V0

Aaneengesloten metalen buis met dikwandige polyurethaan mantel

SILVYN® HFX-V0 is een vloeistofdichte, chemische weerstand, laag brandgevaar, slang met aaneensluitend profiel en een grijze PVC ommanteling

Info

Hazard Level: HL 2



Waterdicht



UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Betrouwbaar



Robuust



Oliebestendig



Mechanische weerstand



Halogeenvrij



Goede chemische bestendigheid



Rail

SILVYN® HFX-V0



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Bestand tegen lage temperaturen



Voordelen

Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
Hoge bestendigheid tegen olie, benzine, zuren en vetten
Vloeistofdicht

Toepassing

Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur

Bijzonderheden

UV-bestendig
Halogeenvrij en vlamvertragend
Hoge mechanische en chemische bestendigheid

Opmaak

Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
PUR-buitenmantel

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-ID : EC001179 ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermsslant
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermsslant
Certificeringen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Geleverde kleur:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Metaal met PUR-mantel Brandgedrag volgens UL 94V-0
Temperatuurbereik:	-50 °C tot +105 °C kortstondig tot +125 °C

Opmerking

* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® HFX-V0

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	VE ring (m)
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

Laatste update (28.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16