

## SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - vernikkelde messing buisfitting voor SILVYN® HIPROJACKET

### Info

Geschikte slangwartel voor gebruik met SILVYN®HIPROJACKET



Mechanische weerstand



Robuust



Temperatuurbestendig

### Voordelen

Hoge treksterkte

Voor hoge mechanische belasting

45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk

### Toepassing

In combinatie met beschermsslant:

SILVYN® HIPROJACKET

### Opmaak

Functionele schroefdraad metrisch/PG

Zeskant kraag, recht/45° kniestuk/90° kniestuk

Huls met schroefdraad

Wartelmoer

### Opmerking

Het is mogelijk om het temperatuurbereik uit te breiden door de kunststof componenten te verwijderen

## SILVYN® HIPROJACKET AMG

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen bescherm slang-schroefverbinding
Op aanvraag::	NPT schroefdraad
Materiaal:	Body: vernikkeld messing Klemring: vernikkeld messing O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 54 IP 67 met toevoeging van SILVYN®HIPROSILTAPE
Temperatuurbereik:	-45°C tot +105°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® HIPROJACKET AMG**

Artikelnummer	Metrische maat	PG maat	Stuks / VE
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG M</b>			
55503516	16 x 1.5	-	50
55503517	20 x 1.5	-	50
55503518	25 x 1.5	-	25
55503519	32 x 1.5	-	10
55503520	40 x 1.5	-	5
55503521	50 x 1.5	-	5
55503522	63 x 1.5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M</b>			
55503523	16 x 1.5	-	50
55503524	20 x 1.5	-	50
55503525	25 x 1.5	-	25
55503526	32 x 1.5	-	10
55503527	40 x 1.5	-	5
55503528	50 x 1.5	-	5
55503529	63 x 1.5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M</b>			
55503530	16 x 1.5	-	50
55503531	20 x 1.5	-	50
55503532	25 x 1.5	-	25
55503533	32 x 1.5	-	10
55503534	40 x 1.5	-	5
55503535	50 x 1.5	-	5
55503536	63 x 1.5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG PG</b>			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG</b>			

Laatste update (16.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

 De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® HIPROJACKET AMG**

Artikelnummer	Metrische maat	PG maat	Stuks / VE
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Laatste update (16.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16