

SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - siliconentape voor SILVYN® HIPROJACKET

Info

Uitstekende bescherming tegen extreme hitte



Voordelen

Hittebestendig

Flexibel

Bij aanvullend gebruik van SILVYN®HIPROSILTAPE verhoogt de beschermingsklasse tot IP67

Vermindert de temperatuur binnenin de slang kortstondig t/m 30%

Toepassing

Metaal- en staalfabrieken, gieterijen, glas- en keramiekverwerking, chemische industrie

Zware industrie

Spoorwegtoepassingen/automotive

Machinebouw

In omgevingen waar kabels en draden aan extreme hitte zijn blootgesteld

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zelfklevende tape

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128

ETIM 6.0 Class-Description: Plakband

Geleverde kleur:

Rood

Materiaal:

siliconenrubber samenstelling, zelfvulkaniserend halogeenvrij

Temperatuurbereik:

-55°C to +260 °C permanente temp.

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® HIPROSILTAPE

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	VE ring (m)
SILVYN® HIPROSILTAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16