

## SILVYN® FG NM

De bescherm slang SILVYN® FG NM is door haar keurmerken en zeer glad oppervlak uitstekend geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankindustrie.

### Info

Bescherm slang volledig in kunststof  
Specifiek voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie



Waterdicht



Betrouwbaar



Goede chemische bestendigheid



Voedings- & drankindustrie

### Voordelen

Buitenmantel met FDA-keurmerk  
Makkelijk te reinigen door glad, blauw oppervlak  
Beschermt tegen vloeistoffen

### Toepassing

Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten  
Verpakkingsmachines voor de voedingsindustrie  
Farmaceutische industrie  
Machinebouw  
Installatietechniek

### Bijzonderheden

Flexibel

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FG NM

Vormstabiel  
Vlamvertragend

### Normreferentie en keurmerken

Gecertificeerd volgens FDA CFR 21 en NSF 51 (VS-norm)

ECOLAB®

industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering

### Opmaak

Binnenspiraal uit hard PVC

Speciale kunststof buitenmantel met FDA-keurmerk

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof bescherm slang
Certificeringen:	FDA CFR 21 NSF 51
Op aanvraag::	Kleur grijs en wit verkrijgbaar
Geleverde kleur:	Blauw
Materiaal:	Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal
Temperatuurbereik:	-20 °C tot +60 °C Kortstondig: +80 °C

### Opmerking

\* Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® FG NM**

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	VE ring (m)
SILVYN® FG NM blauw				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16