

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° - buisfitting voor gebruik met SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenvrij



Mechanische weerstand



Montagetijd



Oliebestendig



Optimale trekcontlasting



Robuust



Temperatuurbestendig



UV-bestendig

Voordelen

Breed inzetbaar

Snelle en eenvoudige montage

90° kniestuk voor optimale montage

Toepassing

In combinatie met beschermsslant:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)

Laatste update (19.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90°

Bijzonderheden

Bescherming tegen stof
Bescherming tegen vochtigheid
Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

PG-schroefdraad
90° kniestuk met geïntegreerde slangbevestiging

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunststof kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermingslang-schroefverbinding
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig Grijs (RAL 7001)
Materiaal:	PA66 Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 65 met geribbelde slangen IP 67 + IP 68 (2bar) met gladde slangen
Temperatuurbereik:	-40°C tot +120°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® MPC 90°

Artikelnummer	PG maat	Binnenste Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® SI	Geschikt voor SILVYN® SP/SP-PU	Geschikt voor SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Stuks / VE
SILVYN®MPC 90° black						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° grijs						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2

Laatste update (19.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16