

## SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P is een a spiraalvormig gewikkelde gefelste metalen slang met PVC omhulling



Mechanische weerstand



Robuust



Waterdicht

### Voordelen

- Beschermt tegen vloeistoffen
- Hoge treksterkte
- Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
- Flexibel
- Hoge mechanische belastbaarheid

### Toepassing

- Machinebouw
- Installatietechniek
- Automatisering
- In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting

### Normreferentie en keurmerken

VDE  
DIN 49012, voldoet aan bouwvorm I volgens DIN EN IEC 61386-23

### Opmaak

Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel  
PVC mantel

Laatste update (28.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® AS-P

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-ID : EC001179 ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
Geleverde kleur:	Grijs
Materiaal:	Binnenmantel: gegalvaniseerd staal Buitenmantel: PVC
Temperatuurbereik:	-25°C tot +80°C kortstondig: tot max. +100°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® AS-P**

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Geschikt voor SILVYN® MSK-M	Geschikt voor SILVYN® US-M	Geschikt voor SILVYN®US	VE ring (m)
<b>SILVYN® AS-P</b>							
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5	50
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
<b>SILVYN® AS-P 10 M</b>							
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5	10
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10

Laatste update (28.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16