


SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP is een roestvast stalen buisinzetstuk

Info

Zorgt ervoor dat kabels niet beschadigd raken



Voordelen

Om beschadiging van de kabel te voorkomen
Hoge treksterkte
Ruimtebesparend

Toepassing

In combinatie met beschermsslant:
SILVYN® SSU / SSUE
Eindstuk beschermsslant
Overall waar geen beschermsslanten gebruikt worden
Toepassingen met een hoge mechanische belasting

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermsslant

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermsslant-schroefverbinding

Certificeringen:

IEC EN 61386-23

Materiaal:

Vernikkeld messing

Veiligheidsklasse:

IP 40

Temperatuurbereik:

-50°C tot +300°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® LGEP

Artikelnummer	Nominale afmeting	Passend bij SILVYN® SSU / SSUE	Stuks / VE
SILVYN® LGEP			
55503179	10	10	10
55503180	12	13	10
55503181	16	16	10
55503182	20	20	10
55503183	25	25	10
55503184	32	32	10
55503185	40	40	4
55503186	50	50	4
55503187	63	63	1
55503188	75	75	1

Laatste update (07.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16