

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - metalen beschermsslant



Mechanische weerstand



Robuust



Temperatuurbestendig

Voordelen

Hoge treksterkte
Flexibel
Voor hoge mechanische belasting
Hittebestendig

Toepassing

Meettechniek
Installatietechniek
Toepassingen met een hoge mechanische belasting

Bijzonderheden

Principieel laag brandgevaar

Opmaak

Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel

Opmerking

SILVYN® SSU 10 met AGRAFF-profiel SILVYN® SSUE 10 + 12 met AGRAFF-profiel

SILVYN® SSU

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-ID : EC001179

ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Certificeringen:

IEC EN 61386-23

Materiaal:

Verzinkt staal

Temperatuurbereik:

-100°C tot +300°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Geschikt voor SILVYN® LGEF-M/LGES-M	VE ring (m)
SILVYN® SSU - staal verzinkt - 10 meter					
61804635	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	10
61804636	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	10
61804637	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	10
61804638	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	10
61804639	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	10
61804640	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	10
61804629	63	57.5 x 62.5	115	M 63 x 1,5	10
61804630	75	70.0 x 77.0	150	M 75 x 1,5	10
SILVYN® SSU - staal verzinkt - 25 meter					
61804631	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	25
61804632	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	25
61804633	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	25
61804634	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	25
61804614	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	25
61804626	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	25
61804627	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	25
61804628	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	25
SILVYN® SSU - staal verzinkt - 50 meter					
61804615	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	50
61804623	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	50
61804624	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	50
61804625	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	50

Laatste update (05.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16