

SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - eindkap voor parallel geribde buizen



Betrouwbaar

Voordelen

Eenvoudige installatie
Bestand tegen hogere temperaturen
Om beschadiging van de kabel te voorkomen
Bijkomende afdichting

Toepassing

In combinatie met bescherm slang:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Tussen- of eindhuls

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: Eindtule voor bescherm slangen
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7031) Zwart (RAL 9011), UV-bestendig
Materiaal:	TPE-V
Temperatuurbereik:	-40°C tot +120°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® K-EM

Artikelnummer	Nominale afmeting	Totale lengte mm	Voor buis met buitenste Ø (mm)	Stuks / VE
SILVYN® K-EM grijs				
65500200	10	29	10	50
65500210	13	32,5	13	50
65500220	16	36,5	15,8	50
65500230	21	37,5	21,2	50
65500240	28	40,2	28,5	25
65500250	34	44,2	34,5	25
65500260	42	46	42,5	25
65500270	54	52	54,5	10
SILVYN® K-EM zwart				
65500205	10	29	10	50
65500215	13	32,5	13	50
65500225	16	36,5	15,8	50
65500235	21	37,5	21,2	50
65500245	28	40,2	28,5	25
65500255	34	44,2	34,5	25
65500265	42	46	42,5	25
65500275	54	52	54,5	10

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16