

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - metrische buisfitting met geïntegreerde trekcontlasting voor SILVYN® RILL



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Optimale trekcontlasting



Montagetijd



Groot klembereik

Voordelen

Snelle montage
Gemakkelijk te demonteren
Extra trekcontlasting van de kabel
Extra kabelafdichting

Toepassing

In combinatie met beschermsslant:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robotica

In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekcontlasting en aanvullende afdichting

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK GPZ-M

Opmaak

Metrische schroefdraad
Kabelwartel
Binnenafdichting
Bovendeel met snap-in huls

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7031) Zwart (RAL 9011), UV-bestendig
Materiaal:	PA6
Veiligheidsklasse:	IP 68 IP 69
Temperatuurbereik:	-40°C tot +115°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Artikelnummer	Metrische maat	Klembereik in mm	SW sleutelmaat mm	Schroefdraad lengte mm	Binnenste Ø (mm)	Voor buis met buitenste Ø (mm)	Geschikt voor SILVYN® RILL	Stuks / VE
SILVYN® KLICK, GPZ-M grijs								
55500800	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1.5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1.5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK, GPZ-M zwart								
55500805	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1.5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1.5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16