

## SILVYN® Afdichting AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® pakking AFG-PA / AFW-PA is een afdichtring voor gebruik met de verbindingsflens voor grote diameters



Betrouwbaar



Robuust



Montagetijd

### Voordelen

Verhoogt de IP-graad van bescherming van SILVYN® AFG-PA en SILVYN® AFW-PA

### Toepassing

In combinatie met beschermingslang

SILVYN® MAXI PA

Machinebouw

Bundelen en geleiden van kabels en draden

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Afdichting voor slangschroefverbinding

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000781

ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring voor slangschroefverbindingen

Geleverde kleur:

Grijs (RAL 7001)

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

PA6

Halogeenvrij

Veiligheidsklasse:

IP 54

IP 66 met AFG-PA/AFW-PA afdichting

Temperatuurbereik:

-40°C tot +115°C

## SILVYN® Afdichting AFG-PA / AFW-PA

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® Afdichting AFG-PA / AFW-PA**

Artikelnummer	Nominale afmeting	Stuks / VE
SILVYN® afdichting voor AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

Laatste update (27.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16