

SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - buisfitting voor SILVYN® HCC



UV-bestendig

Voordelen

Gemakkelijk te demonteren
Hoge treksterkte
Afdichting

Toepassing

In combinatie met bescherm slang
SILVYN® HCC

Opmaak

Metrische schroefdraad
Met afdicht- en klemring
Wartelmoer

Opmerking

UV- en weerbestendig

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur:

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

PA6

Veiligheidsklasse:

IP 65

Temperatuurbereik:

-25°C tot +100°C

SILVYN® HG-M

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® HG-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	Totale lengte mm	Schroefdraad lengte mm	Geschikt voor SILVYN® HCC	Stuks / VE
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16