

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV is een deelbare buisfitting voor serie-installatie met de deelbare slang SILVYN® SPLIT



Halogeenvrij



Montagetijd



Temperatuurbestendig



UV-bestendig

Voordelen

Snelle en eenvoudige montage
Montage van de koppelstukken na installatie

Toepassing

In combinatie met bescherm slang:

SILVYN® SPLIT

Machinebouw

Elektrische industrie

In omgevingen waar kabels en draden moeten worden beschermd na het monteren

Bijzonderheden

deelbare schroefverbinding met metrisch schroefdraad

Opmerking

UV- en weerbestendig

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

Geleverde kleur:	schroefverbinding Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Halogeenvrij PA
Temperatuurbereik:	-40°C tot +120°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® SPLIT COV-M

Artikelnummer	Metrische maat	Geschikt voor SILVYN® SPLIT	Stuks / VE
SILVYN® SPLIT COV-M (contraoer niet inbegrepen)			
61806680	16 x 1.5	10	100
61806681	20 x 1.5	14	100
61806682	25 x 1.5	20	50
61806683	32 x 1.5	23	50
61806684	40 x 1.5	37	25
61806685	50 x 1.5	45	25

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16