

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft

Info

Sinusvormige split voor montage na installatie

Vervaardigd uit speciale polyamide, hittebestendig tot +140°C



Groot aantal keurmerken



UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Betrouwbaar



Montagetijd



Halogenvrij

Voordelen

Vormstabil

Flexibel

Drukbestendig

Montage van bescherm slang na kabelinstallatie

Sinusvormige split blijft bij torsie overwegend gesloten

Toepassing

Machinebouw

Elektrische industrie

Scheepsbouw

Fotovoltaïsche systemen

Bijzonderheden

Laatste update (25.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
Halogeen- en cadmiumvrij
Slijtvast

Opmaak

Fijngeribbelde polyamide 6 slang met sinusvormige split

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golf slang
Opmerking:	Rek bij scheuren volgens DIN 53 455: 50 - 200% Slagvastheid volgens DIN 53 453: zonder breuk Slagvastheid bij inkerving volgens DIN 53 453: zonder breuk Vlamvertragend volgens: UL 94HB
Geleverde kleur:	Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	PA6 thermisch gemodificeerd Cadmiumvrij Halogeenvrij
Temperatuurbereik:	-40°C tot +140°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® SINUS PA6

Artikelnummer	ID x OD mm	Geschikt voor SILVYN®-houder	VE ring (m)
SILVYN® RILL PA6 SINUS			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Laatste update (25.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16