

## FIPLOCK® ONE M

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

### Info

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem



CE



Waterdicht



UV-bestendig



Betrouwbaar



Robuust



Optimale trekontlasting



Lichtgewicht



Montagetijd



Mechanische weerstand



Maximale bescherming tegen vibratie

Laatste update (25.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE M



Halogeenvrij



Goede chemische bestendigheid



Rail



Vlamvertragend



Bestand tegen lage temperaturen



### Voordelen

Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom  
 Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem  
 Uitstekende IP-kwalificatie  
 Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

### Toepassing

Passend bij FIPLOCK® PA6 / PA12  
 Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid  
 Voor binnen- en buitengebruik

### Bijzonderheden

Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem  
 Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem  
 Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
Certificeringen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7005) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	PA 6 Halogeenvrij Brandgedrag volgens UL 94V-0
Veiligheidsklasse:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperatuurbereik:	-45°C tot +120°C

## FIPLOCK® ONE M

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**FIPLOCK® ONE M**

Artikelnummer	Metrische maat	SW sleutelmaat mm	Binnenste Ø (mm)	Passend bij FIPLOCK® PA6 / PA12	Kleur	Stuks / VE
FIPLOCK® ONE M zwart						
61804211	12 x 1.5	17	7,2	7	zwart	10
61804212	12 x 1.5	20	10	10	zwart	10
61804213	16 x 1.5	20	10	10	zwart	10
61804214	16 x 1.5	22	9	12	zwart	10
61804215	20 x 1.5	20	10	10	zwart	10
61804216	20 x 1.5	22	13	12	zwart	10
61804217	20 x 1.5	27	13	17	zwart	10
61804218	25 x 1.5	27	17,2	17	zwart	10
61804219	25 x 1.5	36	18	23	zwart	10
61804220	32 x 1.5	36	23	23	zwart	10
61804221	32 x 1.5	41	25	29	zwart	10
61804222	40 x 1.5	41	29	29	zwart	10
61804223	40 x 1.5	52	31,9	36	zwart	10
61804224	50 x 1.5	52	36	36	zwart	10
61804225	50 x 1.5	65	41,9	48	zwart	10
61804226	63 x 1.5	65	50,5	48	zwart	10
FIPLOCK® ONE M grijs						
61804227	12 x 1.5	17	7,2	7	grijs	10
61804228	12 x 1.5	20	10	10	grijs	10
61804229	16 x 1.5	20	10	10	grijs	10
61804230	16 x 1.5	22	9	12	grijs	10
61804231	20 x 1.5	20	10	10	grijs	10
61804232	20 x 1.5	22	13	12	grijs	10
61804233	20 x 1.5	27	13	17	grijs	10
61804234	25 x 1.5	27	17,2	17	grijs	10
61804235	25 x 1.5	36	18	23	grijs	10
61804236	32 x 1.5	36	23	23	grijs	10
61804237	32 x 1.5	41	25	29	grijs	10
61804238	40 x 1.5	41	29	29	grijs	10
61804239	40 x 1.5	52	31,9	36	grijs	10
61804240	50 x 1.5	52	36	36	grijs	10
61804241	50 x 1.5	65	41,9	48	grijs	10
61804242	63 x 1.5	65	50,5	48	grijs	10

Laatste update (25.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16