

## FIPLOCK® ONE NPT

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

### Info

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem



Rail



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend



Halogeenvrij



Bestand tegen lage temperaturen



Maximale bescherming tegen vibratie



Mechanische weerstand



Montagetijd



Lichtgewicht

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE NPT



Optimale trekcontlasting



Robuust



Betrouwbaar



UV-bestendig



Waterdicht



### Voordelen

Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom

Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem

Uitstekende IP-kwalificatie

Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

### Toepassing

Passend bij FIPLOCK® PA6 / PA12

Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid

Voor binnen- en buitengebruik

### Bijzonderheden

Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem

Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem

Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermingslang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur:

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

PA 6

Halogeenvrij

Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse:

IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik:

-45°C tot +120°C

## FIPLOCK® ONE NPT

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**FIPLock® ONE NPT**

Artikelnummer	Nominale afmeting	SW sleutelmaat mm	Schroefdraad lengte mm	Binnenste Ø (mm)	Passend bij FIPLock® PA6 / PA12	Kleur	Stuks / VE
61804268	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	zwart	4

Laatste update (18.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16