

FIPLOCK® PA6

Flexibel, gegolfd kabelbeschermingslangstelsysteem in gesloten uitvoering

Info

Hazard Level: HL 3



CE



Rail



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend



Halogeenvrij



Bestand tegen lage temperaturen



Montagetijd



Lichtgewicht



Oliebestendig



UV-bestendig

FIPLOCK® PA6



Waterdicht



Voordelen

Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis

Robuuste uitvoering

Flexibel

Vormstabiel

Toepassing

Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden

Spoorwegtechnologie

Apparatuur voor openbaar vervoer

Bijzonderheden

Lage rookdichtheid

Zelfdovend, druipt niet

Halogeenvrij

Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Goede weer- en UV-bestendigheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang
Certificeringen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7011) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	PA 6 Siliconenvrij Halogeenvrij Brandgedrag volgens UL 94V-0
Temperatuurbereik:	-45°C tot +120°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FIPLOCK® PA6

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Passend bij FIPLOCK® ONE serie	Kleur	VE ring (m)
Standaard gewichtsversie (gesloten)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	zwart	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	zwart	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	zwart	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	zwart	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	zwart	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	zwart	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	zwart	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	zwart	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	zwart	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	zwart	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	zwart	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	zwart	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	grijs	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	grijs	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	grijs	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	grijs	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	grijs	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	grijs	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	grijs	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	grijs	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	grijs	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	grijs	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	grijs	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	grijs	10
Uitvoering voor zware taken (gesloten)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	zwart	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	zwart	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	zwart	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	zwart	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	zwart	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	grijs	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	grijs	50

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

 De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® PA6

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Passend bij FIPLOCK® ONE serie	Kleur	VE ring (m)
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	grijs	50
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	grijs	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	grijs	25
Deelbare versie						
61803942	7	6.3 x 10.0	25	-	zwart	-
61803943	10	8.8 x 13.5	30	-	zwart	-
61803944	11	11.0 x 16.1	30	-	zwart	-
61803945	14	13.2 x 18.7	35	-	zwart	-
61803946	16	16.0 x 21.5	40	-	zwart	-
61803947	20	20.2 x 25.7	50	-	zwart	-
61803948	23	23.9 x 31.3	60	-	zwart	-
61803949	29	27.3 x 35.5	110	-	zwart	-
61803950	37	32.5 x 43.2	135	-	zwart	-
61803951	45	43.1 x 54.2	140	-	zwart	-

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16