


FIPSPLIT® PA6

Flexibel, gegolfd kabelbeschermingslangstelsysteem in deelbare uitvoering

Flexibel, gegolfd kabelbeschermingslangstelsysteem in deelbare uitvoering

Info

Hazard Level: HL 3



Rail



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend



Halogeenvrij



Bestand tegen lage temperaturen



Montagetijd



Lichtgewicht



Oliebestendig



UV-bestendig



Waterdicht



Laatste update (09.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA6

Voordelen

Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis

Robuuste uitvoering

Flexibel

Vormstabiel

Toepassing

Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden

Spoorwegtechnologie

Apparatuur voor openbaar vervoer

Bijzonderheden

Lage rookdichtheid

Zelfdovend, druipt niet

Halogeenvrij

Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Goede weer- en UV-bestendigheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermingslang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang
Certificeringen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7011) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	PA 6 Siliconenvrij Halogeenvrij Brandgedrag volgens UL 94V-0
Temperatuurbereik:	-45°C tot +120°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FIPSPPLIT® PA6

Artikelnummer	Nominale afmeting	ID x OD mm	Buigradius (mm)	Kleur	VE ring (m)
Deelbare versie					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	zwart	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	zwart	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	zwart	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	zwart	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	zwart	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	zwart	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	zwart	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	zwart	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	zwart	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	zwart	25

Laatste update (09.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16