

SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M - buisfitting voor SILVYN® FPAS



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Benodigde ruimte



Montagetijd



Maximale bescherming tegen vibratie

Voordelen

90° kniestuk voor optimale montage

Snelle montage

Hoge treksterkte

Afdichting

Bescherming tegen trillingen

Toepassing

In combinatie met bescherm slang:

SILVYN® FPAS

Toepassingen met hevige trillingen

Voor toepassingen met beperkte ruimte

Bijzonderheden

In het zwart UV- en weerbestendig

Demonteerbaar met een schroevendraaier

Laatste update (03.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG 90° M

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

Metrische schroefdraad

90° kniestuk

Materiaal

Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermsslant

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen:

IEC EN 61386-23

Geleverde kleur:

Grijs (RAL 7031)

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

PA66

Halogeenvrij

Veiligheidsklasse:

IP66

Temperatuurbereik:

-50°C tot +135°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® FPAG 90° M

Artikelnummer	Metrische maat	Geschikt voor SILVYN® FPAS	Stuks / VE
SILVYN® FPAG 90° M zwart			
55506485	12 x 1.5	10	10
55506495	16 x 1.5	13	10
55506505	16 x 1.5	16	10
55506515	20 x 1.5	16	10
55507075	20 x 1.5	18	10
55506525	20 x 1.5	21	10
55506535	25 x 1.5	28	10
55506545	32 x 1.5	34	10
55507085	40 x 1.5	42	1
55506555	50 x 1.5	42	1
55506565	50 x 1.5	54	1
55506575	63 x 1.5	54	1
55507095	63 x 1.5	67	1
SILVYN® FPAG 90° M grijs			
55506480	12 x 1.5	10	10
55506490	16 x 1.5	13	10
55506500	16 x 1.5	16	10
55506510	20 x 1.5	16	10
55507070	20 x 1.5	18	10
55506520	20 x 1.5	21	10
55506530	25 x 1.5	28	10
55506540	32 x 1.5	34	10
55507080	40 x 1.5	42	1
55506550	50 x 1.5	42	1
55506560	50 x 1.5	54	1
55506570	63 x 1.5	54	1
55507090	63 x 1.5	67	1

Laatste update (03.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

 De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
 PN 0456 / 02_03.16