

SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - buisfitting voor SILVYN® FPAS



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Optimale trektoestanding



Montagetijd



Maximale bescherming tegen vibratie



Halogeenvrij

Voordelen

Snelle montage
Hoge treksterkte
Afdichting
Bescherming tegen trillingen

Toepassing

In combinatie met beschermingslang:
SILVYN® FPAS
Toepassingen met hevige trillingen

Bijzonderheden

In het zwart UV- en weerbestendig

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG PG

Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

PG-schroefdraad

Materiaal

Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermingslang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen:

IEC EN 61386-23

Geleverde kleur:

Grijs (RAL 7031)

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

PA66

Halogeenvrij

Veiligheidsklasse:

IP 66

Temperatuurbereik:

-50°C tot +135°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® FPAG PG

Artikelnummer	PG maat	Geschikt voor SILVYN® FPAS	Stuks / VE
SILVYN® FPAG PG zwart			
55506585	7	10	10
55506595	9/1	10	10
55506605	9/2	13	10
55506615	9/3	16	10
55506625	11	16	10
55506635	13,5/1	16	10
55506645	13,5/2	18	10
55506995	13,5/3	21	10
55506655	16	21	10
55506665	21	28	10
55506675	29	34	10
55506685	36	42	2
55506695	48/1	54	2
55506705	48/2	67	2
SILVYN® FPAG PG grijs			
55506580	7	10	10
55506590	9/1	10	10
55506600	9/2	13	10
55506610	9/3	16	10
55506620	11	16	10
55506630	13,5/1	16	10
55506640	13,5/2	18	10
55506990	13,5/3	21	10
55506650	16	21	10
55506660	21	28	10
55506670	29	34	10
55506680	36	42	2
55506690	48/1	54	2
55506700	48/2	67	2

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

 De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16