


## UNITRONIC® BUS PB M12-M12

PROFIBUS-kabel: M12 connector (M) op M12 connector (V)

Robuuste gebruiksklare PROFIBUS M12 (B-codering) kabel met PUR (halogeenvrij) buitenmantel voor flexibel gebruik (kabelrups). Afgeschermd uitvoering.

### Info

Meer varianten onder [www.lappbenelux.com/assemblyfinder](http://www.lappbenelux.com/assemblyfinder) of op aanvraag



Kabelrups



Montagetijd



Engineering



Automation

### Voordelen

Kostenefficiënte bekabeling van PROFIBUS installaties  
 Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen  
 Snel en gemakkelijk opsporen van fouten

### Toepassing

Engineering

### Bijzonderheden

2-aderige PROFIBUS kabel, afgeschermd  
 Connector M12, B-gecodeerd  
 Geschikt voor kabelrupsen  
 Met houders voor markering

## UNITRONIC® BUS PB M12-M12

### Normreferentie en keurmerken

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

### Opmaak

Aderdoorsnede: 0,25 mm<sup>2</sup>

Kleur van de aders rood, groen

Buitenmantel: PUR halogeenvrij, violet

Buitendiameter: 7,8 mm

Afgeschermd uitvoering

Afscherming verbonden met de bevestigingsmoer

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor/actorkabel met connector
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Geconfectioneerde sensor-actor-kabel
Materiaal:	Contactmateriaal: CuSn Coating van de contacten: Ni/Au Bevestigingsmoer: vernikkeld messing Connectorbehuizing: TPU, vlamvertragend, zelfdovend
Veiligheidsklasse:	IP65/IP67
Omgevingstemperatuur:	Connector: -25 °C tot +90 °C Vaste installatie -40 °C tot +80 °C Flexibel gebruik -30 °C tot +80 °C Kabelrupstoepassing ≤ 70 °C
Codering:	B (inverse)
Toegestane stroom (A):	4 A

### Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**UNITRONIC® BUS PB M12-M12**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Lengte in m	Aantal pinnen	Ontwerp	Toegestane spanning (V)	VE
Mannelijk-vrouwelijk						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0,2	2	recht-recht	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	2	recht-recht	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	recht-recht	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	recht-recht	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	recht-recht	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	recht-recht	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	recht-recht	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	recht-recht	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	recht-recht	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	haaks-haaks	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	haaks-haaks	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	haaks-haaks	250	1

Laatste update (28.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16