

## EPIC® SENSOR M12 V4A

Connectoren voor on site montage M12 voor levensmiddelen & dranken / buiten

M12 connectoren voor on-ste montage met RVS bevestigingsmoer voor S/A bekabeling in de voedingsmiddelen- en drankindustrie



Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP



Voedings- & drankindustrie



Engineering



Corrosiebestendig



Benodigde ruimte



Waterdicht

### Voordelen

Roestvrijstalen bevestigingsmoer, dus geen corrosie  
Voor snelle en eenvoudige on-site montage  
Voor het maken van individuele kabellengtes  
Ruimtebesparend door compacte afmetingen.  
Easy connection with proven screw clamp connection

### Toepassing

Automatisering  
Transportsystemen  
Voedselverwerking en verpakkingsmachines  
Versie SKINTOP® voor toepassingen buitenshuis

### Bijzonderheden

4-polige connector  
Schroefverbinding  
LABS vrij

Laatste update (04.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12 V4A

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Sensor/actuator-connector
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-connector
Materiaal:	Contactmateriaal: CuZn Coating van de contacten: Au (goud) Bevestigingsmoer: roestvrijstaal (V4A)
Veiligheidsklasse:	IP 67
Omgevingstemperatuur:	Connector/chassisdeel -40 °C tot +85 °C
Codering:	A-standaard
Toegestane stroom (A):	4 A

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**EPIC® SENSOR M12 V4A**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal pinnen	Doorsnede in mm <sup>2</sup>	Kabeldiameter in mm	Nominale spanning (V)	VE
Connector (M), recht						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Connector (V), recht						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Connector (V), haaks						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1

Laatste update (04.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16