

## EPIC® SENSOR M12

On-site monteerbare connectoren M12

On-site monteerbare M12 connectoren met schroefverbinding of snelverbinding voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met individuele kabellengtes



Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP



Engineering



Montagetijd



Waterdicht

### Voordelen

Voor het maken van individuele kabellengtes  
Geen speciaal gereedschap nodig  
Eenvoudige montage vooraf ter plaatse door IDC snelaansluittechniek  
Eenvoudige aansluiting met schroefverbinding

### Bijzonderheden

4-, 5- en 8-pins uitvoeringen  
Afgeschermd en niet-afgeschermd uitvoering  
Schroefaansluiting of IDC  
LABS vrij

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062  
ETIM 5.0 klassebeschrijving: Sensor/actuator-connector

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062  
ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-connector

Materiaal:

Contactmateriaal: CuZn  
Coating van de contacten: CuSnZn

Veiligheidsklasse:

IP 65/IP 67 (IDC)  
IP 67 (schroeven)

Laatste update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12

Omgevingstemperatuur:	Plug/socket-25°C to +80°C (IDC)-40°C to +85°C (screw)
Codering:	A-standaard
Toegestane stroom (A):	4 A 2 A (8-pin)

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**EPIC® SENSOR M12**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal pinnen	Aansluiting	Doorsnede in mm <sup>2</sup>	Kabeldiameter in mm	Nominale spanning (V)	VE
Connector (M), recht							
22260132	AB-C4-M12MS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260134	AB-C4-M12MS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260649	AB-C4-M12MS-PG7	4	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260995	AB-C4-M12MS-PG9	4	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260129	AB-C5-M12MS-PG7	5	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260651	AB-C5-M12MS-PG9	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260996	AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Connector (M), recht - afgeschermd							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260825	AB-C8-M12MS-PG9-SH	8	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Connector (M), haaks							
22260647	AB-C4-M12MA-PG7	4	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260130	AB-C5-M12MA-PG7	5	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260648	AB-C5-M12MA-PG9	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262023	AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Connector (M), haaks - afgeschermd							
22262108	AB-C5-M12MA-PG7-SH	5	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
Connector (V), recht							
22260131	AB-C4-M12FS-F0,34	4	IDC	0.14 - 0.34	3.5 - 6	125	1
22260133	AB-C4-M12FS-F0,75	4	IDC	0.34 - 0.75	4 - 8	250	1
22260640	AB-C4-M12FS-PG7	4	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260641	AB-C4-M12FS-PG9	4	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	250	1
22260127	AB-C5-M12FS-PG7	5	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260644	AB-C5-M12FS-PG9	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22260997	AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Connector (V), recht - afgeschermd							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1

Laatste update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://appbnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® SENSOR M12**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal pinnen	Aansluiting	Doorsnede in mm <sup>2</sup>	Kabeldiameter in mm	Nominale spanning (V)	VE
22260826	AB-C8-M12FS-PG9-SH	8	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	30	1
Connector (V), haaks							
22260636	AB-C4-M12FA-PG7	4	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22260128	AB-C5-M12FA-PG7	5	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1
22260638	AB-C5-M12FA-PG9	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
22262024	AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®	5	Schroef	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Connector (V) haaks, afgeschermd							
22262109	AB-C5-M12FA-PG7-SH	5	Schroef	0.25 - 0.75	4 - 6	60	1

Laatste update (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SENSOR M12

