


UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Voedingskabel: rechte M12-connector (M) op rechte M12-connector (V)

Power M12 op M12 (A-codering) kabelset met PUR buitenmantel voor de stroomvoorziening van automatiseringsapparaten. Geschikt voor kabelrups.

Info

Meer varianten onder www.lappbenelux.com/assemblyfinder of op aanvraag



Kabelrups



Montagetijd



Automation

Voordelen

Kostenefficiënte bekabeling van veldbusinstallaties
 Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
 Snelle en eenvoudige montage

Bijzonderheden

4-polige voedingskabel
 M12 connector, A-gecodeerd met snelkoppeling
 Rechte connector (M) naar rechte connector (V)
 LABS vrij
 Geschikt voor kabelrupsen

Opmaak

4 x 0,75 mm²
 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
 Aderisolatie PVC
 Buitenmantel: PUR, zwart
 Buitendiameter: 5,9 mm

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor/actorkabel met connector
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Geconfectioneerde sensor-actor-kabel
Materiaal:	Contactmateriaal: CuSn Coating van de contacten: Ni/Au Bevestigingsmoer: vernikkeld messing Connectorbehuizing: TPU, vlamvertragend, zelfdovend
Minimale buigradius:	Flexibel: 10 x buitendiameter
Veiligheidsklasse:	IP65/IP67
Omgevingstemperatuur:	Plug/socket -25 °C to +90 °C Vaste installatie -25 °C tot +80 °C Incidentele buiging -5 °C tot +80 °C
Codering:	A-standaard
Toegestane stroom (A):	4 A

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal pinnen	Lengte in m	Ontwerp	Nominale spanning (V)	VE
Mannelijk-vrouwelijk						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0,3	recht-recht	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	recht-recht	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	recht-recht	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	recht-recht	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	recht-recht	250	1

Laatste update (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16