

EPIC® SENSOR M8

M8-connector voor on-site montage

M8 connectoren met schroefaansluiting of Fast Connect uitvoering voor S/A configuraties



Engineering



Groot klembereik



Montagetijd



Benodigde ruimte



Robuust



Waterdicht

Voordelen

Easy connection with proven screw clamp connection

Voor het maken van individuele kabellengtes

Voor snelle en eenvoudige on-site montage

Geen speciaal gereedschap nodig

Eenvoudige montage vooraf ter plaatse door IDC snelaansluittechniek

Bijzonderheden

3- en 4-pins uitvoering

Versie met snijklemtechniek, IDC of schroefverbinding

LABS vrij

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Sensor/actuator-connector

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

Laatste update (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8

	ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-connector
Materiaal:	Contactmateriaal: CuZn Coating van de contacten: Au (goud)
Veiligheidsklasse:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 68 (snijklem) IP 67 (schroeven)
Omgevingstemperatuur:	Stekker/contrastekker -25°C tot +80°C (IDC) -25°C tot +85°C (perforeren) -40°C tot +85°C (schroeven)
Codering:	A-standaard
Toegestane stroom (A):	4 A

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

EPIC® SENSOR M8

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal pinnen	Aansluiting	Doorsnede in mm ²	Kabeldiameter in mm	Nominale spanning (V)	VE
Connector (M), recht							
22260993	AB-C3-M8MS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260985	AB-C3-M8MS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260043	AB-C4-M8MS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260044	AB-C4-M8MS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260120	AB-C3-M8MS	3	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Connector (M), recht - afgeschermd							
22262025	AB-C3-M8MS-M-0,34-SH	3	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262027	AB-C4-M8MS-M-0,34-SH	4	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Connector (M), haaks							
22262110	AB-C3-M8MA	3	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262111	AB-C4-M8MA	4	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Connector (V), recht							
22260994	AB-C3-M8FS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260986	AB-C3-M8FS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260045	AB-C4-M8FS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260046	AB-C4-M8FS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260125	AB-C3-M8FS	3	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Connector (V), recht - afgeschermd							
22262026	AB-C3-M8FS-M-0,34-SH	3	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262028	AB-C4-M8FS-M-0,34-SH	4	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
Connector (V), haaks							
22262112	AB-C3-M8FA	3	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262113	AB-C4-M8FA	4	Schroef	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1

Laatste update (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16