

## Verdeelbox M12

S/A box met M12 slots - masterkabelaansluiting M23

Passieve verdeel dozen met M12 sleuven en vast geïnstalleerde stamkabel in een compleet afgedichte behuizing voor een gestructureerde bedrading van sensoren en actuatoren



Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP



Engineering



Montagetijd



Benodigde ruimte



Kabelrups



Waterdicht

### Voordelen

Kostenefficiënte bekabeling van sensoren en actuatoren  
 In plaats van talrijke individuele geleiders,  
 wordt één masterkabel naar de controle-unit gelegd  
 Hybride kabel voor data en voeding

### Bijzonderheden

Met vaste masterkabel, confectioneerbaar of M23 aansluiting  
 Enkelvoudige of dubbele bezetting voor sensor/actuator  
 M12 snelvergrendelingsysteem, optionele diagnoseled (PNP)  
 Geschikt voor kabelrupsen  
 LABS vrij

Laatste update (10.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## Verdeelbox M12

### Normreferentie en keurmerken

E-File nummer: E75770

### Opmaak

Aderisolatie PVC

Buitenmantel: PUR, zwart

### Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Passive sensor-actuator interface
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002585 ETIM 6.0 Class-Description: Passieve sensor-/actor-verdeler
Veiligheidsklasse:	IP65/IP67 (M23 aansluiting) IP65/IP67/IP69
Omgevingstemperatuur:	-25°C to +75°C (M23 connection)-30°C to +90°C Vaste installatie -40°C tot +90°C Incidentele buiging -5°C tot +80°C
Maximale stroom per pad:	2 A
Maximale stroom per slot:	4 A

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Niet-bezette poorten moeten afgedekt worden met beschermkappen - artikelnummer 22260606 (M8); 22260605 (M12).

UL-certificeringen staan vermeld in het informatieblad.

**Verdeelbox M12**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Lengte in m	Aantal slots	Status display
22260010	AB-B4-M12-4-5,0PUR	5	4	geen
22260011	AB-B4-M12-4-10,0PUR	10	4	geen
22260014	AB-B8-M12-8-5,0PUR	5	8	geen
22260015	AB-B8-M12-8-10,0PUR	10	8	geen
22260018	AB-B4-M12L-4-5,0PUR	5	4	Met LEDs
22260019	AB-B4-M12L-4-10,0PUR	10	4	Met LEDs
22260970	AB-B6-M12L-6-5,0PUR	5	6	Met LEDs
22260022	AB-B8-M12L-8-5,0PUR	5	8	Met LEDs
22260023	AB-B8-M12L-8-10,0PUR	10	8	Met LEDs
Confectioneerbaar				
22260005	AB-B4-M12-4-C	-	4	geen
22260007	AB-B8-M12-8-C	-	8	geen
22260001	AB-B4-M12L-4-C	-	4	Met LEDs
22260003	AB-B8-M12L-8-C	-	8	Met LEDs
M23 aansluiting				
22260618	AB-B6-6-L-M23	-	6	Met LEDs
22260619	AB-B8-8-L-M23	-	8	Met LEDs
22260012	AB-B4-M12-8-5,0PUR	5	4	geen
22260013	AB-B4-M12-8-10,0PUR	10	4	geen
22260016	AB-B8-M12-16-5,0PUR	5	8	geen
22260017	AB-B8-M12-16-10,0PUR	10	8	geen
22260020	AB-B4-M12L-8-5,0PUR	5	4	Met LEDs
22260021	AB-B4-M12L-8-10,0PUR	10	4	Met LEDs
22260024	AB-B8-M12L-16-5,0PUR	5	8	Met LEDs
22260025	AB-B8-M12L-16-10,0PUR	10	8	Met LEDs
Confectioneerbaar				
22260006	AB-B4-M12-8-C	-	4	geen
22260008	AB-B8-M12-16-C	-	8	geen
22260002	AB-B4-M12L-8-C	-	4	Met LEDs
22260004	AB-B8-M12L-16-C	-	8	Met LEDs
M23 aansluiting				
22260621	AB-B8-16-M23	-	8	geen
22260620	AB-B8-16-L-M23	-	8	Met LEDs

Laatste update (10.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16