

UNITRONIC® LAN FLEX

Datakabel voor patchkabel-toepassingen

De LAN-kabel beschikt over een goede flexibiliteit en kan op eenvoudige wijze in krappe ruimtes worden geïnstalleerd. De kabel is geschikt voor aansluiting in schakelkasten.

Info

Alleen voor patchkabeltoepassingen (max. 60 m)



Halogenvrij



Stoorsignalen

Voordelen

Directe verbinding tussen twee elektrische componenten
Eenvoudige installatie

Toepassing

Voor binnengebruik
LAN-verbindingen
Voor interne bekabeling van schakelkasten

Bijzonderheden

Eenvoudige installatie in krappe ruimtes
Vlambestendig conform IEC 60332-1-2
2170139: Vlambestendig conform IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24

Opmaak

F/UTP: globale folie-afscherming
SF/UTP: vertinde koperomvlechting en gelamineerde aluminiumfolie als globale afscherming
S/FTP: volledig gevlochten koperafscherming en aluminiumfolie-afscherming van aderparen
PVC of LSZH buitenmantel (kleur grijs RAL 7035)

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

Laatste update (26.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN FLEX

Classificatie ETIM 6:	ETIM 5.0 Klassebeschrijving: datakabel ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: Datakabels
Minimale buigradius:	Vaste installatie: 4 x buitendiameter Bij installatie: 8 x buitendiameter
Gemiddelde golfweerstand:	100 Ω \pm 15%
Temperatuurbereik:	Vast geïnstalleerd: -20°C tot +60°C Bewogen: 0°C tot +50°C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m

Gedetailleerde informatiebladen zijn op aanvraag leverbaar. Geef a.u.b. het type en de afmetingen op van de gewenste kabel.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

UNITRONIC® LAN FLEX

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal paren en AWG per geleider	Buitendiameter mm	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
PVC-versie					
2170127	UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170129	UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170144	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.5	22	39
Halogeenvrije uitvoering					
2170172	UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170139	UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170142	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex	4 x 2 x AWG26/7	6.2	21	40

Laatste update (26.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03_16