

ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12


Industrieel ethernet patchkabel M12

Industriële ethernet patchkabel, cat.5e, stop M12, D-gecodeerd, PUR, flexibel


Info

Halogeenvrij en vlamvertragend

Extra varianten onder www.lappkabel.de/konfektionsfinder of op aanvraag



EtherNet/IP

-  Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP
-  Engineering
-  Halogeenvrij
-  Mechanische weerstand
-  Montagetijd
-  Stoorsignalen
-  Waterdicht

Voordelen

Voorgeconfectioneerde verbindingkabels zijn eenvoudig uitwisselbaar
Directe verbinding tussen twee elektrische componenten

Toepassing

geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12

Voor industrieel gebruik
Voor binnengebruik
Voor flexibele toepassingen

Bijzonderheden

Voldoet aan de eisen conform Cat. 5e en klasse D
2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Opmaak

Gevlochten geleider, 2x2x AWG26/7
Ontwerp met getwiste aderen voorkomt elektromagnetische interferentie
Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming
PUR-buitenmantel
Kleur: waterblauw (soortgelijk aan RAL 5021)
Voorgeconfectioneerde aansluit- en verbindingstekabels met M12, D-gecodeerde connector met vibratiebescherming

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar) industrie
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper industrie
Minimale buigradius:	Buigbaarheid: 15 x buitendiameter Vaste installatie: 8 x buitendiameter
Veiligheidsklasse:	IP69
Temperatuurbereik:	Flexibel gebruik: -5 °C tot +50 °C (UL: +80 °C) Vaste installatie: -30 °C tot +80 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Andere lengten en types van connectoren zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12

Artikelnummer	Artikelbenaming	Lengte in m	Kopergewicht kg/1.000 stuks
rechte M12 connector op rechte M12 connector			
2171097	IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-M12D-S	1	19
2171098	IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-M12D-S	2	38
2171099	IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-M12D-S	3	57
2171100	IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-M12D-S	5	95
2171101	IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S	10	190
2171102	IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-M12D-S	20	380
rechte M12 connector op vrij uiteinde			
2171103	IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-OE	1	19
2171104	IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-OE	2	38
2171105	IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-OE	3	57
2171106	IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-OE	5	95
2171107	IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-OE	10	190
2171108	IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-OE	20	380

Laatste update (27.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12

