

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

RJ45 connector in IP68 behuizing

Cirkelvormige connector voor industriële ethernetkabel voor montage on-site IP68 met kleurcodering conform T568B, geschikt voor 10 Gigabit

Info

Cat.6A conform ISO/IEC 11801

On-site montage



Bijzonderheden

Behuizing: vernikkeld messing
Geschikt voor 10 Gigabit/s ethernet
Geschikt voor fijndradige litzen
AWG27/7 -22/7 en voor massieve
geleiders AWG26/1- 22/1

Normreferentie en keurmerken

UL-Listed (E-File E353543)

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Modulaire connector

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-connector

Veiligheidsklasse:

IP 68

Omgevingstemperatuur:

-40°C tot +85°C

Circulaire behuizing -40° C tot +85° C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Artikelnummer	Artikelbenaming
circulaire connector (mannelijk) incl. RJ45 connector	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Stofkap voor RJ45-connector	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
circulair chassisdeel incl. RJ45 Modul volgens T568B	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Stofkap voor RJ45 Module	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Laatste update (19.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16