

## EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

RJ45 connector in IP68 behuizing

Cirkelvormige connector voor industriële ethernetkabel voor montage on-site IP68 met kleurcodering conform T568B, geschikt voor 10 Gigabit

### Info

Cat.6A conform ISO/IEC 11801

On-site montage



### Bijzonderheden

Behuizing: vernikkeld messing

Geschikt voor 10 Gigabit/s ethernet

Geschikt voor fijndradige litzen

AWG27/7 -22/7 en voor massieve geleiders AWG26/1- 22/1

### Normreferentie en keurmerken

UL-Listed (E-File E353543)

Cat.6A conform ISO/IEC 11801

RJ45 conform IEC 60603-7-51

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Modulaire connector

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-connector

Veiligheidsklasse:

IP 68

Omgevingstemperatuur:

-40°C tot +85°C

Circulaire behuizing -40° C tot +85° C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68**

Artikelnummer	Artikelbenaming
Overloopbehuizing inclusief RJ45-stekker (artikel 21700601)	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Beschermkap voor overloopbehuizing	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Flensbehuizing inclusief RJ45-koppeling (artikel 21700612)	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Beschermkap voor flensbehuizing	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Laatste update (04.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

