

EPIC® DATA FT IE

Industrieel ethernet wanddoorvoer

De geïntegreerde connector is geschikt voor directe aansluiting op printplaten en bestemd voor ethernet-systemen in veeleisende industriële omgevingen.



Bijzonderheden

Versies met wandmontage aan de voor- en achterkant
M12 paneeldoorvoer voor directe verbinding met PCB
Geschikt voor industrieel ethernet in zware industriële omgevingen
Behuizing: zinc die-casting, kleur: grijs

Normreferentie en keurmerken

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Sensor-actuator connector
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actor-inbouwconnector
Veiligheidsklasse:	IP 67
Omgevingstemperatuur:	-25°C tot +85°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

EPIC® DATA FT IE

Artikelnummer	Artikelbenaming
M12 doorvoerconnector (V/V), D-gecodeerd	
22262022	AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
21700617	ED-IE-M12F-X-FM
M12 inbouwconnector (V) voor achterwandmontage, soldeercontacten voor printplaten, X-gecodeerd	
21700618	ED-IE-M12F-X-RM

Laatste update (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16