

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

PROFINET Patchcord RJ45

Industriële ethernet patchkabel, Profinet type B, cat.5, stop RJ45, PVC, flexibel

Info

Gebaseerd op 2170886

Extra varianten onder www.lappkabel.de/konfektionsfinder of op aanvraag



Stoorsignalen



Montagetijd



Mechanische weerstand



Engineering



Automation

Voordelen

Voorgeconfectioneerde verbindingkabels zijn eenvoudig uitwisselbaar

Directe verbinding tussen twee elektrische componenten

Toepassing

Flexibel gebruik

geschikt voor EtherCAT en EtherNet/IP-toepassingen

Voor industrieel gebruik

Voor binnengebruik

Bijzonderheden

Laatste update (03.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

Voldoet aan de eisen conform Cat. 5e en klasse D
2-paar: 10/100 Mbit/s voor Industrieel Ethernet

Normreferentie en keurmerken

Kabel is UL/CSA gecertificeerd (CMG)

Opmaak

Gevlochten geleider, 2x2x AWG22/7

Star quad

Plastic gelamineerde omwikkeling met volledig gevlochten koperen en aluminiumfolie-afscherming

PVC buitenmantel

Kleur: groen (op basis van RAL 6018)

Geconfectioneerde kabels met RJ45 connectoren

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchkabel koper (getwist aderpaar) industrie
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel koper industrie
Minimale buigradius:	Tijdens installatie: 15 x buitendiameter Vaste installatie: 10 x buitendiameter
Veiligheidsklasse:	IP 20
Temperatuurbereik:	Tijdens installatie: -20 °C tot +60 °C Vaste installatie: -40 °C tot +80 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Andere lengten en types van connectoren zijn op aanvraag leverbaar.

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Voor gedetailleerde technische informatie, zie datasheet

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

Artikelnummer	Artikelbenaming	Lengte in m	Kopergewicht kg/1.000 stuks
rechte RJ45 connector op rechte RJ45 connector			
2171228	IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45	0,5	15,65
2171229	IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-RJ45	1	31,3
2171230	IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45	2	62,6
2171231	IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-RJ45	3	93,9
2171232	IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-RJ45	5	156,5
2171233	IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-RJ45	10	313
2171234	IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-RJ45	20	626
rechte RJ45 connector op vrij uiteinde			
2171235	IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE	0,5	15,65
2171236	IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-OE	1	31,3
2171237	IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-OE	2	62,6
2171238	IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-OE	3	93,9
2171239	IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-OE	5	156,5
2171240	IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-OE	10	313
2171241	IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-OE	20	626

Laatste update (03.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16